

3M™ polmaske in celoobrazne maske



1. Prepoznejte nevarnosti.

Uporaba	Nevarnost	Priporočena zaščita
barvanje, razprševanje, premazi	barva na osnovi topila** premaz proti plesni/brušenje vodotopna barva topila, smola, sintetična smola** lateks barva, topila in stranski izdelki preservativi za les	A2P3R A2P3R A1P2R A2P3R A2P3R A1P2R
vzdrževanje	dezinfekcija, čiščenje*	A1P2R
dekoracija	leplila v razpršilu, pena, premazi, leplila	A1P2R
odstranjevanje odpadkov	bakterije, spore, vonji	A1P2R
kmetijstvo	pesticidi, insekticidi	A1P2R
predelava lesa	vezanje, leplila v razpršilu premaz s katranom	A2P3R A2P3R
gradbeništvo, brušenje, vrtanje, rezanje	lepljenje, pečatenje izolacija s peno	A1P2R A1P2R
kislo jedkanje	organska topila/diklorometan odstranjevalec barve na osnovi amonijaka	AX ABEK
varjenje	poliuretanski premaz nerjaveče jeklo	ABEP3R ABEP3R
premazi	na osnovi topila na vodni osnovi	A2 A1
lepljenje	topila z lepili	A1
delo s/z	sulfur dioksidom hidrokloridno kislino tekočim gnojilom amonjakom bencinom shranjevanje in transport nevarnega blaga	ABE ABE ABEK K A2 ABEKP3R

*Opozorilo:

Ta priročnik je samo splošen pregled. Ne sme se uporabljati kot edino sredstvo pri izbiri respiratorjev. Podrobnosti glede zmogljivosti in omejitve so določene na embalaži respiratorja in v navodilih za uporabo. Pred uporabo kateregakoli od teh respiratorjev mora uporabnik prebrati in razumeti navodila za uporabo, za vsak izdelek. Upoštevati je treba tudi lokalno zakonodajo.

**Mejne vrednosti uporabe za respiratorje za pline in hlape:

Maske se sme uporabljati do 50-kratne mejne vrednosti. Celoobrazne maske se sme uporabiti do 200-kratne mejne vrednosti.

Filter razred 1 do 1,000 ml/m³ (0,1 vol%); filter razreda 2 do 5,000 ml/m³ (0,5 vol%), odvisno od primera in od prve dosežene omejitve.

AX-filter za nizko temperaturo vrelisča (organske sestave z nizko temperaturo vrelisča pod 65 °C). AX-filter se lahko namesti le na 3M™ celoobrazne maske.

Filter A1 in A2 za organske hlape z vrelisčem nad 65 °C.

*Razen formaldehida.

**V primeru izocianatov se obrnite vaše lokalno 3M predstavništvo. R=zamenljiv filter